


E12657



Összekötő kábel

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Kivitel

tápkábel, L-kódolt

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

64 DC

Max. összes áramerhelés

[A]

16

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

4293,1

Anyagok

PP

Test kiöntő anyaga

TPE

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Összekötő kábel

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 20,0 m, PUR, fekete, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Elektromos csatlakozás - 2

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

