




Összekötő kábel

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Kivitel		tápkábel, L-kódolt
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	64 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	16
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	2182,7
Anyagok		PP
Test kiöntő anyaga		TPE
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Összekötő kábel

VDOAX050MSS0010H05STAH005MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10,0 m, PUR, fekete, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Elektromos csatlakozás - 2

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

