


Rögztőkonzol

VALVE BRACKET 20-40MM



Felhasználási terület

Kivitel

mechanikus interfészekhez, pneumatikus működtetőkhöz VDI / VDE 3845

Mechanikai adatok

Súly [g]

471,5

Furattávolság a szerelőkonzolhoz

80 x 30 / 130 x 30 mm

Tengelymagasság szelephajtáshoz

20 / 30 / 40 mm

Használható tengelyátmérők [mm]

> 38

Anyagok

rögztőkonzol: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); tengelyadapter: alumínium

E12674



Rögzítőkonzol

VALVE BRACKET 20-40MM

Tartozékok

Szállított tételek

imbuszcavar: 1 x M6 x 60, rozsdamentes acél

hatlapfejű csavarok: 8 x M5 x 8, rozsdamentes acél

hatlapú anyák: 8 x M5, rozsdamentes acél

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db