




Y-csatlakozókábel

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65; IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	52
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Tömítés anyaga		FKM
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Y-csatlakozókábel


Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Elektromos csatlakozás


Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, narancs, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat C

Csatlakozás




Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás - dugó A (2)

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm





Y-csatlakozókábel

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Elektromos csatlakozás - dugó B (1)

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, fekete; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

