


Kódtárcsák szelepműködtetőkhöz

PUCK 65MM BASIC



Felhasználási terület

Kivétel

mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású
állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanikai adatok

Súly	[g]	79,8
Kódtárcsa átmérő	[mm]	65,6
Furattávolság	[mm]	80
Szelephajtás tengelymagassága	[mm]	30
Anyagok	kódtárcsa: PA 6 fekete; fémrészek: rozsdamentes acél; Pozíciójelző: PA 6 sárga	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	2,5...3

Tartozékok

Szállított tételek

félgömbfejű csavar: 1 x M6 x 25, rozsdamentes acél EN ISO 7380-2:2011

E12724



Kódtárcsák szelepműködtetőkhez

PUCK 65MM BASIC

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------