




Rögzítőhüvely ütközővel

FIXING/M18/NT/MS/END STOP



Felhasználási terület	
Kivitel	merev ütközővel
Mechanikai adatok	
Súly [g]	105,6
Szerelési útmutató	a szenzor aktív felülete jobbra nézzen (lásd méretrajz); a sárgaréz anyag miatt csökkenhet az érzékelési tartomány (csökkentett érzékelési tartomány)
Méretek [mm]	M24 x 1,5 / L = 34,5
Menet megjelölés	M24 x 1,5
Belső átmérő [mm]	18
Anyagok	sárgaréz fehérbronz bevonatú; Anyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú
Meghúzási nyomaték [Nm]	5; (záróanyák: 40)
Tartozékok	
Szállított tételek	Anyák: 2
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Diagrammok és grafikonok	
Beszerelés	