




Rögzítőhüvely ütközővel

FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	tapadásmentes bevonat
Kivitel	merev ütközővel
Mechanikai adatok	
Súly [g]	28,25
Szerelési útmutató	a szenzor aktív felülete jobbra nézzen (lásd méretrajz)
Méretek [mm]	M12 x 1 / L = 28
Menet megjelölés	M12 x 1
Belső átmérő [mm]	8
Anyagok	acél galvanizált; tapadásmentes bevonat; záróanyák: acél galvanizált; tapadásmentes bevonat
Meghúzási nyomaték [Nm]	5; (záróanyák: 10)
Tartozékok	
Szállított tételek	Anyák: 2
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Diagrammok és grafikonok	
Beszerelés	