


Szerelőkészlet kézi- és gömbszelepekhez

MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F04/M5



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...80
------------------------	------	----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	471,7
Felső perem átmérője	[mm]	42
ISO felső peremes típus		F04
Tengelytoldal		M5
Anyagok		fémrészek: rozsdamentes acél (1.4301 / 304)

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------