




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB050ZDS0005B05



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező; Energialáncban használható	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 400 AC/DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramterhelés	[A]	5
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	390
Méretek	[mm]	26 x 26 x 49,9
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 7,5 mm x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

E12773



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB050ZDS0005B05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, fekete, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH