




Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGB050ZDSFKPG



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 300 AC/DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	9
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	54,7
Test kiöntő anyaga		PBT
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Megjegyzések		pin 4 előresiető
Csomagolási egység		1 db

E12776



Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGB050ZDSFKPG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm; AWG 16

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: PBT; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

