





T-elosztó

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 300 AC/DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...85
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	71,25
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó A		

Csatlakozó: 7/8"; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott




T-elosztó

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS


Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat B

Csatlakozó: 7/8"; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott



Elektromos csatlakozás - aljzat C

Csatlakozó: 7/8"; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott

