




T-elosztó

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 400 AC/DC
Védelmi osztály	II
Max. összes áramterhelés [A]	8
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-30...85
Védettség	IP 68
Mechanikai adatok	
Súly [g]	102,65
Hollandi anya anyaga	horganyöntvény
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás - dugó A	
Csatlakozó: 7/8"; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott	





T-elosztó

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

Elektromos csatlakozás - aljzat B

Csatlakozó: 7/8"; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott



Elektromos csatlakozás - aljzat C

Csatlakozó: 7/8"; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott

