




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0002K04

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC541
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	88,8
Méretek	[mm]	28 x 15 x 38
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0002K04

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PUR, fekete, Ø 4,8 mm, árnyékolt; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér