


Beépíthető dugalj

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 o-gyűrű

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	21,7
Menetes csatlakozás		M16
Anyagok		sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



Beépíthető dugalj

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér