




Y-csatlakozókábel szelepdugóval

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Kifutó termék



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

10...30 DC

Túlfeszültség-védelem

igen; (VDR)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...90

Védettség

IP 65

Mechanikai adatok

Súly [g]

350,2

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga


sárgaréz, nikkelezett




Y-csatlakozókábel szelepdugóval

YVDA042--S0003A03STGH050MSS

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	csavar	
	feliratmező	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozás		



Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett





Y-csatlakozókábel szelepdugóval

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

