


Ethernet összekötő kábel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Árnyékolt vezeték

Kivitel

Ethernet kábel, D-kódolású

Alkalmazás

keresztezett patchkábel; patchkábel

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...70

Védettség

IP 67; IP 20; (M12-es dugó / RJ45-ös dugó)

Mechanikai adatok

Súly [g]

166,7

Anyagok

TPU / PA

Test kiöntő anyaga

PA / TPU

Hollandi anya anyaga

horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó M12

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: PA; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm




Ethernet összekötő kábel

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC, zöld, Ø 6,5 mm, árnyékolt; 2 x 2 x 0,38 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó RJ45

Csatlakozó: 1 x RJ45, egyenes; öntött test: TPU

