


# E12161



## Szerelőlap

IMC bracket plate



### Mechanikai adatok

|       |                                                                                            |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Súly  | [g]                                                                                        | 43,8        |
| Méret | [mm]                                                                                       | 16 x 40 x 3 |
| Anyag | szerelőlap: rozsdamentes acél; Alátétlemez: rozsdamentes acél; csavarok: rozsdamentes acél |             |

### Tartozékok

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Szállított tételek | hatlapfejű csavarok: 2 |
|                    | alátét: 2              |

### Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|