


**Rögzítőadapter pozíció érzékelők emelkedő orsós
tolózáron történő használatához**

ADAPTER VALVIS 14



- 1 imbuszcsavar céltárgy szelepszárra rögzítése
- 2 furat szelepérzékelő adapterre szerelése
- 3 furat adapter szelepre szerelése

Felhasználási terület

Kivitel

Bardiani-szelepekhez

Mechanikai adatok

Súly [g]

213

Méretek [mm]

46,6 x 59 x 59

Anyagok

Adapter: PA; Céltárgy: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Tartozékok

Szállított tételek

csavarok: 3, menetformáló

imbuszcsavar: 1 x M12 x 30

o-gyűrű

hatlapfejű csavarok: 2 x M6 x 18

E12170



**Rögzítőadapter pozíció érzékelők emelkedő orsós
tolózárán történő használatához**

ADAPTER VALVIS 14

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------