




Ethernet összekötő kábel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Árnyékolt vezeték
Kivitel	Ethernet kábel, D-kódolású
Alkalmazás	keresztezett patchkábel; patchkábel
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 67; IP 42; (M12-es dugó / RJ45-ös dugó)
Mechanikai adatok	
Súly [g]	698,5
Anyagok	PUR / PC
Test kiöntő anyaga	PUR / PC
Hollandi anya anyaga	horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó M12

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm






Ethernet összekötő kábel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PVC, zöld, Ø 6,2 mm, árnyékolt; 4 x 0,38 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó RJ45

Csatlakozó: 1 x RJ45, egyenes; öntött test: PC; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolt

