
E12205

Ethernet összekötő kábel

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



CE

Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Árnyékolt vezeték
Kivitel		Ethernet kábel, D-kódolású
Alkalmazás		patchkábel
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67; IP 42; (M12-es dugó / RJ45-ös dugó)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	1357
Anyagok		PUR / PC
Test kiöntő anyaga		PUR / PC
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó M12

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



E12205


Ethernet összekötő kábel

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

Elektromos csatlakozás

Kábel: 20 m, PVC, zöld, Ø 6,2 mm, árnyékolt; 4 x 0,38 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó RJ45

Csatlakozó: 1 x RJ45, egyenes; öntött test: PC

