


E12226



Ethernet összekötő kábel

VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték

Kivitel

Ethernet kábel, D-kódolású

Alkalmazás

keresztezett patchkábel; patchkábel

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...70

Védettség

IP 67; IP 42; (M12-es dugó / RJ45-ös dugó)

Mechanikai adatok

Súly [g]

167,2

Anyagok

PUR / PC

Test kiöntő anyaga

PUR / PC

Hollandi anya anyaga

horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

**Ethernet összekötő kábel**


VSTAN040ZDS0002L04STGP040--S

Elektromos csatlakozás - dugó M12

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: D; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

**Elektromos csatlakozás**

Kábel: 2 m, PVC, zöld, Ø 6,2 mm, árnyékolt; 4 x 0,38 mm²

Csatlakozás**Elektromos csatlakozás - dugó RJ45**

Csatlakozó: 1 x RJ45, egyenes; öntött test: PC

