


## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050MSS0060C05

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC591

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



## Felhasználási terület

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték |
| Szilikonmentes           | igen                                                                   |

## Elektromos adatok

|                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Üzemi feszültség        | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Védelmi osztály         |     | III               |
| Max. összes áramerhelés | [A] | 4                 |

## Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...80 |
| Védettség              |      | IP 67    |

## Mechanikai adatok

|                      |      |                       |
|----------------------|------|-----------------------|
| Súly                 | [g]  | 2577,6                |
| Méret                | [mm] | 15 x 15 x 46,5        |
| Anyagok              |      | TPU                   |
| Test kiöntő anyaga   |      | TPU                   |
| Hollandi anya anyaga |      | sárgaréz, nikkelezett |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|



## Csatlakozókábel dugaljjal


ADOGH050MSS0060C05

## Elektromos csatlakozás


Kábel: 60 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,5 mm, árnyékolt; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva



## Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BK = | fekete     |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| GY = | szürke     |
| WH = | fehér      |