


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH080MSS0025B08

8-pólusú dugaljakkal esetében a színek nem szabványosítottak.
Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	2

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...80
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	1206
Méret	[mm]	28 x 15 x 38
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH080MSS0025B08

Elektromos csatlakozás

Kábel: 25 m, PUR, fekete; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 1...1,5 Nm



Csatlakozás

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

színek DIN 47100
szerint

Érszínek :

BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga