

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAA030MSS0010H03



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes; Energialáncban használható

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

386,5

Méretek

[mm]

26 x 14,5 x 38,5

Anyagok

TPU fekete

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

maximális hajlítási sugár

min. 10 x kábelátmérő

folyamatsebesség

max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási
hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²

hajlítási ciklusok

> 2 Mio.

torziós igénybevétel

± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAA030MSS0010H03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 1/2", derékszögű; kódolás: C; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



BN = Érszínek :
BU = barna
GN/YE = kék
 zöld / sárga