




Csillapítómágnes

MAGNET M3.1/HARD F.STAINLESS



Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...250
------------------------	------	-----------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	22,7
Méret	[mm]	Ø 20
Anyagok	kemény ferrit HF 26/22; rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)	
Mágneses térerősség	[mT]	70

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------