




Lezáró ellenállás PROFIBUS DP-hez

ProfiBus Terminat. Resistor



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Max. összes áramerhelés	[A]	4; (...40 °C)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	9,9
Méret	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Lezáró ellenállás PROFIBUS DP-hez

ProfiBus Terminat. Resistor

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: B; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6 Nm



Csatlakozás

