


Y - elosztó

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 250 AC/DC

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

29,6

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Y - elosztó

Y-Splitter M12/2xM12 DO/ST

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott