


E12332



Összekötő kábel

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	612,5
Méreték	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Összekötő kábel

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 15 m, PUR, fekete, Ø 5 mm, árnyékolt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

