


Csatlakozókábel dugóval

ASTGH040MSS0010C04



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

386,2

Méretek

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,4

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugóval

ASTGH040MSS0010C04

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm, árnyékolt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva



Csatlakozás



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék
 WH = fehér