


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0005C04



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező;
Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...85

Megjegyzés a környezeti
hőmérséklethez

21 nap: -25...120 °C

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

271

Méretek

[mm]

28 x 15 x 38

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

horganyöntvény

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

hajlítási sugár

min. 10 x kábelátmérő

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAH040MSS0005C04

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm, árnyékolt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér