




Csatlakozókábel dugóval

ASTGA050MSS0010C04



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	314
Méretek	[mm]	38 x 15 x 31
Anyagok		ház: TPU fekete
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Megjegyzések	A CAN bus lezáró ellenállás (120 Ω) az M12-es csatlakozóba építbe.	
Csomagolási egység	1 db	



Csatlakozókábel dugóval


ASTGA050MSS0010C04

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PVC, lila, Ø 6,7 mm, árnyékolt; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BU =	kék
RD =	piros
WH =	fehér
screen =	árnyékolás