


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSS0005K05

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC548

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 30 AC / < 36 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramerhelés [A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	236
Méreték [mm]	28 x 15 x 38
Anyagok	PUR
Test kiöntő anyaga	PUR
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSS0005K05

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR, fekete, Ø 5,3 mm, árnyékolt; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: rozsdamentes acél; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 1,0...1,5 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér