


Beépíthető dugó

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 o-gyűrű



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Max. összes áramterhelés	[A]	4; (...40 °C)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	9,66
Menetes csatlakozás		PG 11
Anyagok		PA 6.6
Test kiöntő anyaga		PA 6.6

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



Beépíthető dugó

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA 6.6



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér