


Kábel méteráru

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes; Energialáncban használható

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-40...90

Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]

-25...90

Mechanikai adatok

Súly [g]

2990

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

maximális hajlítási sugár

min. 10 x kábelátmérő

folyamatsebesség

max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási
hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²

hajlítási ciklusok

> 2 Mio.

torziós igénybevétel

± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 100 m, PUR, Halogénmentes, narancs, Ø 4,9 mm; nem sugárzással térhálósított (újrahasznosítható); hegesztésálló; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)