

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH080MSS0015H08

8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak.
Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

912,5

Méretek

[mm]

15 x 15 x 43

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH080MSS0015H08

Elektromos csatlakozás

Kábel: 15 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
OG =	narancs
VT =	lila
WH =	fehér