


Kódtárcsák szelepműködtetőkhöz

PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN



Felhasználási terület

Kivétel

mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású
állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanikai adatok

Súly	[g]	118
Kódtárcsa átmérő	[mm]	102
Furattávolság	[mm]	130
Szelephajtás tengelymagassága	[mm]	30
Lehetséges kapcsoló zászló pozíciók		6
Anyagok	kódtárcsa: PVC; csavarok: rozsdamentes acél	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------