


Kódtárcsák szelepműködtetőkhöz

Puck d=102mm



Felhasználási terület

Kivitel

mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanikai adatok

Súly [g]

192,5

Kódtárcsa átmérő [mm]

102

Furattávolság [mm]

130

Szelephajtás tengelymagassága [mm]

30

Anyagok

kódtárcsa: PVC fekete; csavarok: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db