




## Kódtárcsák szelepműködtetőkhöz

PUCK/INVERTED FUNCTION



## Felhasználási terület

Kivitel

mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású  
állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

## Mechanikai adatok

|                                  |                                                                                |       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Súly                             | [g]                                                                            | 117,5 |
| Kódtárcsa átmérő                 | [mm]                                                                           | 55    |
| Furatávolság                     | [mm]                                                                           | 80    |
| Szelephajtás<br>tengelymagassága | [mm]                                                                           | 20    |
| Anyagok                          | kódtárcsa: PVC fekete; csavarok: rozsdamentes acél; fémgűrű: rozsdamentes acél |       |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|