


Kódtárcsák szelepműködtetőkhöz

PUCK/IND/BK/D53

Kifutó termék

Alternatív termékek: E12517 + E12526

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Kivitel

mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanikai adatok

Súly	[g]	43,2
Kódtárcsa átmérő	[mm]	53
Furattávolság	[mm]	80
Szelephajtás tengelymagassága	[mm]	20
Lehetséges kapcsoló zászló pozíciók		3
Anyagok	kódtárcsa: PA 6 fekete; csavarok: rozsdamentes acél (1.4302)	

Tartozékok

Szállított tételek

imbuszcsavar: 1 x M6 x 16, alátéttel

süllyesztett csavarok: 2 x M5

irányjelzések: 2, sárga

irányjelzések: 2, fekete

burkolat: 1, sárga

burkolatdugó: 1, fekete

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db