


Kódtárcsák szelepműködtetőkhöz

PUCK/IND/BL/53/8

Kifutó termék

Alternatív termékek: E12517 + E12526

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Kivitel

mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanikai adatok

Súly	[g]	45,6
Kódtárcsa átmérő	[mm]	53
Furattávolság	[mm]	80
Szelephajtás tengelymagassága	[mm]	20
Lehetséges kapcsoló zászló pozíciók		8
Anyagok		kódtárcsa: PA 6 kék; csavarok: rozsdamentes acél (1.4302)

Tartozékok

Szállított tételek

imbuszcsavar: 1 x M6 x 16, alátéttel

süllyesztett csavarok: 2 x M5

irányjelzések: 2, fehér

irányjelzések: 2, kék

burkolat: 1, fehér

burkolatdugó: 4, kék

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db