




Kódtárcsák szelepműködtetőkhez

PUCK/IND/BK/65/8



Felhasználási terület

Kivitel

mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanikai adatok

Súly	[g]	62,9
Kódtárcsa átmérő	[mm]	65
Furattávolság	[mm]	80
Szelephajtás tengelymagassága	[mm]	30
Lehetséges kapcsoló zászló pozíciók		8
Anyagok	kódtárcsa: PA 6 fekete; csavarok: rozsdamentes acél (1.4302)	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------