


Kódtárcsák szelepműködtetőkhöz

PUCK/IND/BL/65/8

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E12517

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Kivitel

mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanikai adatok

Súly	[g]	61
Kódtárcsa átmérő	[mm]	65
Furattávolság	[mm]	80
Szelephajtás tengelymagassága	[mm]	30
Lehetséges kapcsoló zászló pozíciók		8
Anyagok	kódtárcsa: PA 6 kék; csavarok: rozsdamentes acél (1.4302)	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------