




Kódtárcsák szelepműködtetőkhez

PUCK/IND/8 PA6



Felhasználási terület

Kivitel

mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanikai adatok

Súly	[g]	60,9
Kódtárcsa átmérő	[mm]	65
Furattávolság	[mm]	80
Szelephajtás tengelymagassága	[mm]	30
Lehetséges kapcsoló zászló pozíciók		3
Anyagok	kódtárcsa: PA 6 fekete; csavarok: rozsdamentes acél (1.4302)	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------