


E17328



Kódtárcsák szelepműködtetőkhöz

PUCK/IND/BK/D102



Felhasználási terület

Kivitel	mechanikus interfészekhez pneumatikus meghajtás vagy kézi irányítású állítható elemek esetén VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
---------	---

Mechanikai adatok

Súly	[g]	99,2
Kódtárcsa átmérő	[mm]	102
Furattávolság	[mm]	130
Szelephajtás tengelymagassága	[mm]	30
Lehetséges kapcsoló zászló pozíciók		3
Anyagok		kódtárcsa: PA 6 fekete; csavarok: rozsdamentes acél (1.4302)

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------