


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MKS0010X04



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 300 AC/DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-45...105

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

361,966

Méretek

[mm]

15 x 15 x 47

Anyagok

TPE

Test kiöntő anyaga

TPE

Hollandi anya anyaga

cink, epoxi bevonatú

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MKS0010X04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, TPE-S, fekete; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPE; záró: cink, epoxi bevonatú; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér