



No scale drawing available

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Árnyékolt vezeték

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 250 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-40...90

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly [g]

254,012

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozásKábel: 5 m, PVC, sárga, Ø 5,6 mm, árnyékolt; 4 x 0,34 mm² / AWG 22**Elektromos csatlakozás - aljzat**

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm






Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0005G04

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BK =	fekete
BU =	kék
WH =	fehér