




Beépíthető dugó

RSTGB030VAS00.3-03



1 o-gyűrű

Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 600 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...100
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	25,855
Menetes csatlakozás		1/2" NPT
Anyagok		rozsdamentes acél
Test kiöntő anyaga		rozsdamentes acél
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Beépíthető dugó

RSTGB030VAS00.3-03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

1	GN
2	RD
3	BK

BK =
GN =
RD =

Érszínek :
fekete
zöld
piros