




Beépíthető dugó

RSTGB050VAS00.3-05



1 o-gyűrű

Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 600 AC/DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...100
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	63,503
Menetes csatlakozás		1/2" NPT
Anyagok		rozsdamentes acél eloxált
Test kiöntő anyaga		rozsdamentes acél, eloxált
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E18056



Beépíthető dugó


RSTGB050VAS00.3-05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél, eloxált; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

GN =	Érszínek :
GN/YE =	zöld
RD =	zöld / sárga
OG =	piros
WH =	narancs
	fehér