




Összekötő kábel


VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 300 AC/DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...105
Védettség	IP 68
Mechanikai adatok	
Súly [g]	136,078
Anyagok	PVC
Test kiöntő anyaga	PVC
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); Érintkezők: aranyozott





Összekötő kábel

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PVC, szürke; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); Érintkezők: aranyozott

