




Beépíthető dugó

RSTGB030VAS00.3-03



1 o-gyűrű


Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 600 AC/DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...100
Védettség	IP 68
Mechanikai adatok	
Súly [g]	25,855
Menetes csatlakozás	1/2" NPT
Anyagok	rozsdamentes acél
Test kiöntő anyaga	rozsdamentes acél
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

**Beépíthető dugó**

RSTGB030VAS00.3-03

Elektromos csatlakozás, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16**Elektromos csatlakozás - dugó**

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél; Érintkezők: aranyozott

**Csatlakozás**

BK =	Érszínek :
GN =	fekete
WH =	zöld
	fehér